

Garant
Machos para laminar roscas a máquina con ranuras de lubricación HSS-E-PM, TiN, MF: 10X1

Datos de pedido

Número de pedido	139265 10X1
GTIN	4045197509543
Clase de artículo	11H

Descripción
Ejecución:

DIN 2174 (≈ DIN 374). **Con ranuras de lubricación; efecto lubricante óptimo incluso en caso de roscas relativamente profundas.**

La **forma poligonal innovadora** permite un amplio abanico de usos. La **estructura de capas multifuncional** alcanza un **máximo de duración** incluso con **materiales de alta resistencia**.

Clase de tolerancia: ISO 2X 6HX

Paso de rosca: 1 mm

Longitud total L: 90 mm

Ø de mango D_s: 7 mm

Vástago cuadrado □: 5,5 mm

Ø de agujero para roscar con valor orientativo: 9,55 mm

Descripción técnica

Número de ranuras de sujeción	6
Ø de rosca	10 mm
Número de filos Z	6
Ø de mango D _s	7 mm
Vástago cuadrado □	5,5 mm
Longitud total L	90 mm
Ø de agujero para roscar con valor orientativo	9,55 mm
Profundidad de rosca	30 mm

Paso de rosca	1 mm
Clase de tolerancia	ISO 2X 6HX
Tamaño de rosca	M10×1
Recubrimiento	TiN
Tipo de rosca	MF
Ángulo de flanco	60 grados
Material de corte	HSS E PM
Norma	DIN 2174
Norma rosca	DIN 13
Forma del corte previo	C
Mango	Mango cilíndrico con h9
Refrigeración interior	no
Empleo con tipo de perforación	hasta 3 × D en agujero ciego y pasante
Sentido del corte	derecha
anillo de color	verde
Tipo de producto	Macho de laminación