


avellanador plano combinado, Tamaño / Ø avellanador: 1/24,5mm

Datos de pedido

Número de pedido	156730 1/24,5
GTIN	4033591012547
Clase de artículo	16C

Descripción
Ejecución:

Gracias a las ranuras espirales, mecanizado muy bueno y evacuación óptima de la viruta.

Fácilmente rectificables. El avellanador está asegurado en el soporte contra torsión.

Aplicación:

Para avellanar tornillos según DIN o, **mediante la combinación adecuada de avellanador y espiga, para realizar taladros escalonados o avellanados fuera de norma.**

Nota:

A petición, el avellanador plano también está disponible en HSS con recubrimiento TiN opcional, así como con filos de MD soldados y con plaquita ISO de forma "T".

Descripción técnica

Número de filos Z	3
Ø avellanado	24,5 mm
Longitud de filo	22 mm
Ø de mango	14 mm
Ángulo de escalonado de avellanado	180 grados
Recubrimiento	Sin revestimiento
Material de corte	HSS
Norma	Norma de fábrica

Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Placa de corte para avellanado

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Aluminio, plásticos	adecuado	40 m/min	N
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado	60 m/min	N
Aluminio > 10 % Si	adecuado con restricciones	20 m/min	N
Acero < 500 N/mm ²	adecuado	25 m/min	P
Acero < 750 N/mm ²	adecuado	20 m/min	P
Acero < 900 N/mm ²	adecuado	15 m/min	P
Acero < 1100 N/mm ²	adecuado con restricciones	10 m/min	P
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado con restricciones	5 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	adecuado con restricciones	5 m/min	M
húmedo máximo	adecuado		