

Garant**Guía base para dispositivo de montaje de la herramienta, Tipo: 200****Datos de pedido**

Número de pedido	358565 200
GTIN	4062406343545
Clase de artículo	31P

Descripción**Ejecución:**

Sistema modular de unidades normalizadas constituido por guías base, módulos de herramientas flexibles para bloquear en las guías base y un sistema de ajuste de altura o de calibre de alturas.

Todos los componentes de aluminio anodizado de alta calidad.

Ventaja:

- **Puesto de trabajo limpio y ordenado: todos los dispositivos de montaje en un lugar.**
- **Modular: guía base ampliable en cualquier momento con montaje directo.**
- **Flexible: dos módulos de herramientas distintos (fijos o basculantes).**
- **Manejo rápido y sencillo: palanca de bloqueo en los módulos de herramientas, desplazamiento del dispositivo de ajuste en la guía base.**
- **Disposición de perforaciones GARANT Easyfix en el panel posterior de la guía base: colocación de opciones de almacenamiento directamente en el dispositivo de montaje.**
- **Asiento fijo y seguro del portaherramientas al 100 %; sin oscilaciones, cuidadoso para el cono de asiento.**

Aplicación:

- **Montaje/desmontaje de todos los accesorios de un portaherramientas.**
- **Adoptar/copiar longitudes de herramienta existentes.**
- **Medición de la longitud de herramienta.**
- **Almacenamiento de piezas pequeñas a través de GARANT Easyfix.**

Suministro:

1 montaje mural Easyfix n.º 955825 2, ángulo de montaje con cubierta para la fijación de la guía base, p. ej., en un banco de trabajo.

Partes opcionales:

Módulo de herramientas n.º 358575 y 358580, ajuste de altura n.º 358585.

Longitud: 200 mm

Anchura: 40 mm

Altura: 160 mm

Descripción técnica

Altura	160 mm
Anchura	40 mm
Longitud	200 mm
Material	Aluminio
Tipo de producto	Riel de guía