



Machos de roscar a máquina HSS-E forma CS, TiN, M: M3



Datos de pedido

Número de pedido	132700 M3
GTIN	4045197072467
Clase de artículo	11H

Descripción

Ejecución:

Con entrada corregida. Parte de guía con ranuras de engrase, pero sin ranuras de viruta.

Inclinación reducida para unir materiales por soldadura.

(Forma C) corte previo 2 – 3 pasos – **entrada corregida. Clase de tolerancia: ISO 2 6H**

Ventaja:

Especialmente estable y guía propia óptima.

Tipo de rosca: M

Material de corte: HSS E

Norma: DIN 371

Clase de tolerancia: ISO 2 6H

Paso de rosca: 0,5 mm

Longitud total L_{tot} : 56 mm

Ø de mango: 3,5 mm

Ø de agujero para roscar: 2,5 mm

Descripción técnica

Número de filos Z	3
Ángulo de corte	50 grados
Ø de agujero para roscar	2,5 mm
Número de ranuras de sujeción	3
Ø de rosca	3 mm
Paso de rosca	0,5 mm
Norma	DIN 371

Ø de mango	3,5 mm
Longitud total L _{tot}	56 mm
Clase de tolerancia	ISO 2 6H
Material de corte	HSS E
Profundidad de rosca	9 mm
Tipo de rosca	M
Tamaño de rosca	M3
Recubrimiento	TiN
Ángulo de flanco	60 grados
Norma rosca	DIN 13
Forma del corte previo	CS
Mango	Mango cilíndrico con h9
Refrigeración interior	no
Empleo con tipo de perforación	hasta 3 × D en agujero pasante
Sentido del corte	derecha
Tipo de herramienta de roscar	Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico
anillo de color	verde