



## Machos de roscar a máquina HSS-E forma CS, TiN, M: M4



### Datos de pedido

Número de pedido	132700 M4
GTIN	4045197072474
Clase de artículo	11H

### Descripción

#### Ejecución:

**Con entrada corregida. Parte de guía con ranuras de engrase,** pero sin ranuras de viruta.

Inclinación reducida para unir materiales por soldadura.

(Forma C) corte previo 2 – 3 pasos – **entrada corregida. Clase de tolerancia: ISO 2 6H**

#### Ventaja:

**Especialmente estable y guía propia óptima.**

Tipo de rosca: M

Material de corte: HSS E

Norma: DIN 371

Clase de tolerancia: ISO 2 6H

Paso de rosca: 0,7 mm

Longitud total  $L_{tot}$ : 63 mm

Ø de mango: 4,5 mm

Ø de agujero para roscar: 3,3 mm

### Descripción técnica

Número de ranuras de sujeción	3
Paso de rosca	0,7 mm
Ángulo de corte	50 grados
Ø de rosca	4 mm
Número de filos Z	3
Ø de agujero para roscar	3,3 mm
Norma	DIN 371

Ø de mango	4,5 mm
Longitud total L <sub>tot</sub>	63 mm
Clase de tolerancia	ISO 2 6H
Material de corte	HSS E
Profundidad de rosca	12 mm
Tipo de rosca	M
Tamaño de rosca	M4
Recubrimiento	TiN
Ángulo de flanco	60 grados
Norma rosca	DIN 13
Forma del corte previo	CS
Mango	Mango cilíndrico con h9
Refrigeración interior	no
Empleo con tipo de perforación	hasta 3 × D en agujero pasante
Sentido del corte	derecha
Tipo de herramienta de roscar	Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico
anillo de color	verde