



## Dispositivo dinamométrico manual DFC, Capacidad de medición: 1000N



### Datos de pedido

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | 479027 1000   |
| GTIN              | 2050002071551 |
| Clase de artículo | 47F           |

### Descripción

#### Ejecución:

Dispositivo dinamométrico universal con pantalla en color para una medición precisa de la fuerza de tracción y de presión. Carcasa robusta de fundición a presión.

- **Indicación del valor de fuerza y máximo actual.**
- **Teclas de función programables.**
- **Control de los límites de tolerancia con indicador óptico y acústico.**
- **Memoria de los valores de medición.**
- **Valoración estadística de los valores almacenados.**
- **Interfaz para la exportación de datos.**
- **Indicador conmutable: N, gf, kgf, lbf, ozf.**
- **Posibilidad de transmisión de valores de medición a través de Bluetooth.**
- **Valor medio de la fuerza a lo largo del tiempo.**

#### Suministro:

Maleta de transporte, enchufe de carga con cable de conexión USB, accesorios (placa de compresión, gancho, punta, alerón, ranura en V, prolongación).

#### Partes opcionales:

Bancos de pruebas manuales n.º 479029.

### Descripción técnica

|                                |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| Capacidad de medición          | 100 - 900 N                  |
| Anchura                        | 84 mm                        |
| Longitud                       | 191 mm                       |
| Altura                         | 42 mm                        |
| Resolución                     | 0,1 N                        |
| Precisión                      | 0,1 %                        |
| Memoria de valores de medición | 99                           |
| Suministro de energía          | a batería                    |
| Aplicación de radio            | HID (Human Interface Device) |
| Interfaz                       | Interfaz USB                 |
| Interfaz                       | Puerto USB                   |
| Interfaz                       | Interfaz Bluetooth           |
| Técnica de medición            | digital                      |
| Tipo de producto               | Dispositivo dinamométrico    |