

Garant**Machos de roscar a máquina HSS-E, vaporizado, M: M30****Datos de pedido**

Número de pedido	132640 M30
GTIN	4045197072450
Clase de artículo	11H

Descripción**Ejecución:****Parte de guía con ranuras de lubricación**, pero sin ranuras para viruta.

Tam. M1,7; M2,3; M2,6 con perfil DIN anterior.

Con corte inicial helicoidal. Clase de tolerancia: ISO 2 6H**Descripción técnica**

Ø de rosca	30 mm
Ø de agujero para roscar	26,5 mm
Paso de rosca	3,5 mm
Número de ranuras de sujeción	4
Número de filos Z	4
Norma	DIN 376
Ø de mango D _s	22 mm
Longitud total L	180 mm
Vástago cuadrado □	18 mm
Clase de tolerancia	ISO 2 6H
Material de corte	HSS E
Profundidad de rosca	90 mm
Tipo de rosca	M
Tamaño de rosca	M30

Recubrimiento	vaporizado
Ángulo de flanco	60 grados
Norma rosca	DIN 13
Forma del corte previo	B
Mango	Mango cilíndrico con h9
Refrigeración interior	no
Empleo con tipo de perforación	hasta 3×D en agujero pasante
Sentido del corte	derecha
Tipo de herramienta de roscar	Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico
anillo de color	verde
Tipo de producto	Macho para roscar

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado con restricciones	13 m/min	N
Acero < 500 N/mm ²	adecuado	15 m/min	P
Acero < 750 N/mm ²	adecuado	15 m/min	P
Acero < 900 N/mm ²	adecuado	15 m/min	P
Acero < 1100 N/mm ²	adecuado con restricciones	6 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	adecuado	6 m/min	M
CuZn	adecuado con restricciones	13 m/min	N
Uni	adecuado		
Aceite	adecuado		
húmedo máximo	adecuado con restricciones		