



Broca alto rendimiento de MDI Weldon DIN 6535 HB, TiN, Ø DC h7: 4,5mm



Datos de pedido

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 122635 4,5 |
| GTIN | 4045197394132 |
| Clase de artículo | 12E |

Descripción

Ejecución:

Alma reforzada y afilado especial, con lo que se consigue un filo transversal cortante con **alta precisión de centrado**.

Los **filos principales rectos** con un ligero redondeo de los bordes y una forma de ranura especial generan **virutas cortas**.

Nota:

Longitud de la ranura de viruta $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

¡NUEVA GENERACIÓN DISPONIBLE!

El producto sucesor recomendado es n.º 122777.

Descripción técnica

| | |
|---|--------------|
| Número de filos Z | 2 |
| Longitud de la ranura de viruta L_c | 36 mm |
| Avance f en acero < 900 N/mm ² | 0,14 mm/rev, |
| Ø nominal D_c | 4,5 mm |
| Tolerancia de mango | h6 |
| Tolerancia Ø nominal | h7 |
| Ø de mango D_s | 6 mm |
| Longitud total L | 74 mm |
| Norma | DIN 6537 |
| Profundidad de perforación máxima recomendada L_2 | 29,3 mm |

| | |
|------------------------|--------------------|
| Recubrimiento | TiN |
| Material de corte | MDI |
| Ejecución | 6×D |
| Ángulo de punta | 140 grados |
| Mango | DIN 6535 HB con h6 |
| Refrigeración interior | sí, con 25 bar |
| anillo de color | verde |
| Tipo de producto | Broca espiral |

Datos de usuario

| | Uso | V _c | Código ISO |
|---------------------------------------|----------------------------|----------------|------------|
| Aluminio (que produce virutas cortas) | adecuado con restricciones | 240 m/min | N |
| Acero < 500 N/mm ² | adecuado | 110 m/min | P |
| Acero < 750 N/mm ² | adecuado | 90 m/min | P |
| Acero < 900 N/mm ² | adecuado | 80 m/min | P |
| Acero < 1100 N/mm ² | adecuado con restricciones | 65 m/min | P |
| Acero < 1400 N/mm ² | adecuado con restricciones | 30 m/min | P |
| INOX < 900 N/mm ² | adecuado | 35 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | adecuado | 30 m/min | M |
| Ti > 850 N/mm ² | adecuado | 30 m/min | S |
| Uni | adecuado | | |
| húmedo máximo | adecuado | | |
| húmedo mínimo | adecuado | | |
| Aire | adecuado con restricciones | | |