

Garant**Macho de roscar a máquina HSS-E forma B, Sin revestimiento, MF: 50X1,5****Datos de pedido**

Número de pedido	132830 50X1,5
GTIN	4045197073464
Clase de artículo	11H

Descripción**Ejecución:****Con entrada corregida.**

Tipo de rosca: MF

Material de corte: HSS E

Norma: DIN 374

Clase de tolerancia: ISO 2 6H

Paso de rosca: 1,5 mm

Longitud total L: 190 mm

Ø de mango D_s: 36 mm

Vástago cuadrado □: 29 mm

Ø de agujero para roscar: 48,5 mm

Descripción técnica

Ø de agujero para roscar	48,5 mm
Número de ranuras de sujeción	6
Paso de rosca	1,5 mm
Ø de rosca	50 mm
Número de filos Z	6
Ø de mango D _s	36 mm
Longitud total L	190 mm
Vástago cuadrado □	29 mm
Clase de tolerancia	ISO 2 6H

Material de corte	HSS E
Norma	DIN 374
Profundidad de rosca	150 mm
Tipo de rosca	MF
Tamaño de rosca	M50×1,5
Recubrimiento	Sin revestimiento
Ángulo de flanco	60 grados
Norma rosca	DIN 13
Forma del corte previo	B
Mango	Mango cilíndrico con h9
Refrigeración interior	no
Empleo con tipo de perforación	hasta 3 × D en agujero pasante
Sentido del corte	derecha
Tipo de herramienta de roscar	Macho para roscar a máquina, para mecanizado convencional
anillo de color	sin
Tipo de producto	Macho para roscar

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado con restricciones	13 m/min	N
Acero < 500 N/mm ²	adecuado	15 m/min	P
Acero < 750 N/mm ²	adecuado	15 m/min	P
Aceite	adecuado		
húmedo máximo	adecuado con restricciones		