

Garant**Macho de roscar a máquina HSS-E-PM forma CS, TiN, MF: 14X1,5****Datos de pedido**

Número de pedido	132835 14X1,5
GTIN	4045197073570
Clase de artículo	11H

Descripción**Ejecución:****Con entrada corregida.**

(Forma CS) 2 – 3 pasos de entrada.

Revestido de TiN.Aplicable con **emulsión** (porcentaje de grasa mínimo 8 %).

Tipo de rosca: MF

Material de corte: HSS E PM

Norma: DIN 374

Clase de tolerancia: ISO 2 6H

Paso de rosca: 1,5 mm

Longitud total L: 100 mm

Ø de mango D_s: 11 mm

Vástago cuadrado □: 9 mm

Ø de agujero para roscar: 12,5 mm

Descripción técnica

Ø de rosca	14 mm
Paso de rosca	1,5 mm
Número de ranuras de sujeción	4
Número de filos Z	4
Ø de agujero para roscar	12,5 mm
Ø de mango D _s	11 mm
Longitud total L	100 mm

Vástago cuadrado <input type="checkbox"/>	9 mm
Clase de tolerancia	ISO 2 6H
Material de corte	HSS E PM
Norma	DIN 374
Profundidad de rosca	42 mm
Tipo de rosca	MF
Tamaño de rosca	M14×1,5
Recubrimiento	TiN
Ángulo de flanco	60 grados
Norma rosca	DIN 13
Forma del corte previo	CS
Mango	Mango cilíndrico con h9
Refrigeración interior	no
Empleo con tipo de perforación	hasta 3 × D en agujero pasante
Sentido del corte	derecha
Tipo de herramienta de roscar	Macho para roscar a máquina, para mecanizado convencional
anillo de color	sin
Tipo de producto	Macho para roscar

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado con restricciones	28 m/min	N
Acero < 500 N/mm ²	adecuado	27 m/min	P
Acero < 750 N/mm ²	adecuado	23 m/min	P
Acero < 900 N/mm ²	adecuado	17 m/min	P
Acero < 1100 N/mm ²	adecuado con restricciones	7 m/min	P
Aceite	adecuado		

húmedo máximo

adecuado