



Amoladora angular neumática, Tipo: G2511-125



Datos de pedido

Número de pedido	079312 G2511-125
GTIN	7322590042868
Clase de artículo	03R

Descripción

Ejecución:

Lijadora angular potente, cuya velocidad de giro de funcionamiento con carga apenas disminuye. El motor de arranque de seguridad previene una conexión accidental. Amoladora angular monomanual de alto rendimiento, con forma ligera y ergonómica, carcasa de composite, una pieza de conexión regulable en longitud para acceder fácilmente a las zonas estrechas, bloqueo del husillo y ajuste rápido de la cubierta protectora. **Asiento M14.**

Suministro:

Incluye las boquillas necesarias.

Pieza de repuesto:

Kits de mantenimiento (Service Kits) seleccionados: se suministran a petición juegos de piezas de recambio para el mantenimiento y revisión preventivos para la mayoría de herramientas neumáticas Atlas Copco.

Descripción técnica

Peso	1,77 kg
Quality Dress	G2511-125
Vibraciones máximas según EN	6,5 m/s ²

Demanda de aire máxima	1020 l/min
Tamaño de tubo recomendado (Ø interior)	13 mm
Ø máximo de muela	125 mm
Potencia generada	900 W
Nivel sonoro de funcionamiento	84 dB(A)
Velocidad de giro máxima	12000 min ⁻¹
Conexión aire comprimido	3/8 pul
Rosca de conexión	BSP
Tipo de producto	Lijadoras angulares