



Carretilla de horquilla elevadora, Longitud de la horquilla: 1150mm



Datos de pedido

Número de pedido	919911 1150
GTIN	4062406348717
Clase de artículo	96D

Descripción

Ejecución:

Transpaleta manual para el transporte ergonómico de mercancías. Bastidor y horquillas en construcción monocasco a prueba de torsión. Lanza de tubo de acero estable con contracojinete para el funcionamiento de empuje. Desplazamiento, elevación y descenso cómodos gracias al mango ergonómico. Ruedas de horquilla tándem Ø 80×70 mm.

Lacado:

Rojo tráfico RAL 3020, **con recubrimiento de polvo.**

Longitud: 1540 mm

Anchura: 540 mm

Longitud de la horquilla: 1150 mm

Anchura de la horquilla: 160 mm

Intervalo de elevación: 85 - 200 mm

Capacidad de carga: 2500 kg

Descripción técnica

Longitud	1540 mm
Peso	68 kg
Anchura de la horquilla	160 mm

Anchura	540 mm
Capacidad de carga	2500 kg
Longitud de la horquilla	1150 mm
Intervalo de elevación	85 - 200 mm
Tipo de producto	Carretilla de horquilla elevadora