



Macho de roscar a máquina HSS-E forma B, Sin revestimiento, MF: 5X0,5



Datos de pedido

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 132840 5X0,5 |
| GTIN | 4045197073631 |
| Clase de artículo | 12H |

Descripción

Ejecución:

Con entrada corregida.

Tipo de rosca: MF

Material de corte: HSS E

Norma: DIN 374

Clase de tolerancia: ISO 2 6H

Paso de rosca: 0,5 mm

Longitud total L: 70 mm

Ø de mango D_s: 3,5 mm

Vástago cuadrado □: 2,7 mm

Ø de agujero para roscar: 4,5 mm

Descripción técnica

| | |
|-------------------------------|----------|
| Ø de agujero para roscar | 4,5 mm |
| Ø de rosca | 5 mm |
| Número de filos Z | 3 |
| Paso de rosca | 0,5 mm |
| Número de ranuras de sujeción | 3 |
| Ø de mango D _s | 3,5 mm |
| Longitud total L | 70 mm |
| Vástago cuadrado □ | 2,7 mm |
| Clase de tolerancia | ISO 2 6H |

| | |
|--------------------------------|--|
| Material de corte | HSS E |
| Norma | DIN 374 |
| Profundidad de rosca | 15 mm |
| Tipo de rosca | MF |
| Tamaño de rosca | M5×0,5 |
| Recubrimiento | Sin revestimiento |
| Ángulo de flanco | 60 grados |
| Norma rosca | DIN 13 |
| Forma del corte previo | B |
| Mango | Mango cilíndrico con h9 |
| Refrigeración interior | no |
| Empleo con tipo de perforación | hasta 3×D en agujero pasante |
| Sentido del corte | derecha |
| Tipo de herramienta de roscar | Macho para roscar a máquina, para mecanizado convencional |
| anillo de color | sin |
| Tipo de producto | Macho para roscar |

Datos de usuario

| | Uso | V _c | Código ISO |
|---------------------------------------|----------------------------|----------------|------------|
| Aluminio (que produce virutas cortas) | adecuado con restricciones | 13 m/min | N |
| Acero < 500 N/mm ² | adecuado | 15 m/min | P |
| Acero < 750 N/mm ² | adecuado | 15 m/min | P |
| Aceite | adecuado | | |
| húmedo máximo | adecuado con restricciones | | |