


**Garant****SEHW 1204 AFFN, PKD, Tipo: ALU****Datos de pedido**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | 214353 ALU    |
| GTIN              | 4062406358082 |
| Clase de artículo | 21L           |

**Descripción****Nota:**Valores de aplicación para  $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p\text{máx}} = 1,5 \text{ mm}$ .

Radio angular: 0,4 mm

Avance  $f_z$  por diente: 0,24 mm**Descripción técnica**

|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| Tipo                         | ALU                           |
| Avance $f_z$ por diente      | 0,24 mm                       |
| Radio angular                | 0,4 mm                        |
| Código ISO plaquita de corte | SEHW 1204 AFFN                |
| Clase                        | PKD                           |
| Material de corte            | PCD                           |
| Número de cambios/cortes     | 1                             |
| Tipo de producto             | Plaquita de corte para fresar |

**Datos de usuario**

|                                       | <b>Uso</b> | <b>V<sub>c</sub></b> | <b>Código ISO</b> |
|---------------------------------------|------------|----------------------|-------------------|
| Aluminio, plásticos                   | adecuado   | 1500 m/min           | N                 |
| Aluminio (que produce virutas cortas) | adecuado   | 1200 m/min           | N                 |
| Aluminio > 10 % Si                    | adecuado   | 1200 m/min           | N                 |
| CuZn                                  | adecuado   | 1000 m/min           | N                 |
| húmedo máximo                         | adecuado   |                      |                   |
| seco                                  | adecuado   |                      |                   |