



Escariador helicoidal de agujeros para pasadores, Sin revestimiento, Ø nominal DC: 3mm



Datos de pedido

Número de pedido	161600 3
GTIN	4045197089038
Clase de artículo	120

Descripción

Ejecución:

Con **espiral a la izquierda** de 45°, evacuación de viruta en dirección de corte.

Aplicación:

En máquinas para taladros cónicos pasantes. La torsión requiere una gran evacuación de viruta (no efectuar una perforación previa demasiado grande). Para pasadores cónicos según ISO 2339, 8736, 8737 (DIN 1, 7977, 7978), DIN 258 y 1447.

Recomendación:

Para el taladro de salida, utilizar la broca de agujeros cónicos para pasadores n.º 116310.

Descripción técnica

Ø grande D ₂	4,06 mm
Ø pequeño D ₃	2,9 mm
Avance f en acero < 500 N/mm ²	0,1 mm/rev,
Ø nominal D _c	3 mm
Longitud total L	100 mm
Longitud de filo L _c	58 mm
Ø de mango D _s	4 mm
Recubrimiento	Sin revestimiento
Material de corte	HSS E
Norma	DIN 2179

Ángulo de hélice	45 grados
Relación cono	1:50
Refrigeración interior	no
Mango	Mango cilíndrico con h9
anillo de color	sin
Tipo de producto	Punta Phillips

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Aluminio	adecuado	20 m/min	N
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado	20 m/min	N
Acero < 500 N/mm ²	adecuado	15 m/min	P
Acero < 750 N/mm ²	adecuado	10 m/min	P
Acero < 900 N/mm ²	adecuado con restricciones	7 m/min	P
Aceite	adecuado		
húmedo máximo	adecuado		