

**Escariador de conos Morse, Sin revestimiento, MK: MK4****Datos de pedido**

Número de pedido	162500 MK4
GTIN	4045197089212
Clase de artículo	120

Descripción**Ejecución:**

De ranuras rectas, con vástago cilíndrico y cuadrado.

Aplicación:

Para escariar taladros cónicos o escalonados previamente mecanizadas para vástagos de cono Morse.

Descripción técnica

Vástago cuadrado <input type="checkbox"/>	20 mm
Longitud total L	179 mm
Longitud de filo L _c	119 mm
Recubrimiento	Sin revestimiento
Material de corte	HSS
Norma	DIN 204
Refrigeración interior	no
anillo de color	sin
Tipo de producto	Punta Phillips

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
--	-----	----------------	------------

Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado
Acero < 500 N/mm ²	adecuado
Acero < 750 N/mm ²	adecuado
Acero < 900 N/mm ²	adecuado con restricciones
Aceite	adecuado
seco	adecuado con restricciones