



Amoladora recta neumática G2424, pinzas portapiezas Ø 6 mm largo, Tipo: S250



Datos de pedido

Número de pedido	079448 S250
GTIN	7322590019907
Clase de artículo	03R

Descripción

Ejecución:

Lijadoras rectas potentes y robustas con una **suavidad de marcha** elevada. El interruptor de seguridad previene una conexión accidental. Velocidades de giro máximas, optimizadas para cada aplicación, entre **8500 y 25 000 rpm**.

Con husillo largo y delgado, ideal para perforaciones, longitud de 317 mm.

Ø de pinzas portapiezas 6mm.

Suministro:

Incluye las boquillas necesarias.

Pieza de repuesto:

Kits de mantenimiento seleccionados:

se suministran a petición juegos de piezas de recambio para el mantenimiento y revisión preventivos para la mayoría de herramientas neumáticas Atlas Copco.

Descripción técnica

Quality Dress	G2424 S250
Potencia generada	900 W
Tamaño de tubo recomendado (Ø interior)	13 mm
Peso	0,96 kg

Demanda de aire máxima	870 l/min
Velocidad de giro máxima	25000 min ⁻¹
Nivel sonoro de funcionamiento	85 dB(A)
Vibraciones máximas según EN	3,5 m/s ²
Conexión aire comprimido	3/8 pul
Rosca de conexión	BSP
Tipo de producto	Lijadora recta

Accesorios

Pinza portapiezas para amoladoras rectas Ø de pinza portapieza 6 mm	079459 6
---	----------