

**Garant****Macho de roscar a máquina HSS-E forma B, Sin revestimiento, MF: 2,5X0,35****Datos de pedido**

Número de pedido	132830 2,5X0,35
GTIN	4045197072917
Clase de artículo	11H

**Descripción****Ejecución:****Con entrada corregida.**

Tipo de rosca: MF

Material de corte: HSS E

Norma: DIN 374

Clase de tolerancia: ISO 2 6H

Paso de rosca: 0,35 mm

Longitud total L: 50 mm

Ø de mango D<sub>s</sub>: 1,8 mm

Ø de agujero para roscar: 2,15 mm

**Descripción técnica**

Ø de rosca	2,5 mm
Ø de agujero para roscar	2,15 mm
Número de ranuras de sujeción	3
Paso de rosca	0,35 mm
Número de filos Z	3
Ø de mango D <sub>s</sub>	1,8 mm
Longitud total L	50 mm
Clase de tolerancia	ISO 2 6H
Material de corte	HSS E
Norma	DIN 374

Profundidad de rosca	7,5 mm
Tipo de rosca	MF
Tamaño de rosca	M2,5×0,35
Recubrimiento	Sin revestimiento
Ángulo de flanco	60 grados
Norma rosca	DIN 13
Forma del corte previo	B
Mango	Mango cilíndrico con h9
Refrigeración interior	no
Empleo con tipo de perforación	hasta 3 × D en agujero pasante
Sentido del corte	derecha
Tipo de herramienta de roscar	Macho para roscar a máquina, para mecanizado convencional
anillo de color	sin
Tipo de producto	Macho para roscar

### Datos de usuario

	Uso	V <sub>c</sub>	Código ISO
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado con restricciones	13 m/min	N
Acero < 500 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	15 m/min	P
Acero < 750 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	15 m/min	P
Aceite	adecuado		
húmedo máximo	adecuado con restricciones		