



Amoladora angular neumática, Tipo: G2588-230



Datos de pedido

Número de pedido	079312 G2588-230
GTIN	7322590043933
Clase de artículo	03R

Descripción

Ejecución:

Lijadora angular potente, cuya velocidad de giro de funcionamiento con carga apenas disminuye. El motor de arranque de seguridad previene una conexión accidental. Lijadora angular con potencia generada de 1700 vatios, pensada para el uso exigente y una elevada capacidad abrasiva constante. Manejo ergonómico. **Asiento M14.**

Suministro:

Incluye las boquillas necesarias.

Pieza de repuesto:

Kits de mantenimiento (Service Kits) seleccionados: se suministran a petición juegos de piezas de recambio para el mantenimiento y revisión preventivos para la mayoría de herramientas neumáticas Atlas Copco.

Descripción técnica

Peso	2,4 kg
Vibraciones máximas según EN	7,8 m/s ²
Nivel sonoro de funcionamiento	90 dB(A)
Tamaño de tubo recomendado (Ø interior)	16 mm

Demanda de aire máxima	2160 l/min
Ø máximo de muela	230 mm
Velocidad de giro máxima	6600 min ⁻¹
Potencia generada	1700 W
Quality Dress	G2588-230-M14
Conexión aire comprimido	1/2 pul
Rosca de conexión	BSP
Tipo de producto	Lijadoras angulares