



Machos de roscar a máquina, TiN, UNC: 6-32



Datos de pedido

Número de pedido	133355 6-32
GTIN	4045197532589
Clase de artículo	11H

Descripción

Ejecución:

Con entrada corregida y revestimiento especial de TiN, para aceros resistentes a la corrosión y al ácido. Aplicable con **emulsión** (porcentaje de grasa mínimo 8 %).

Aplicación:

Para rosca gruesa unificada UNC ASME – B1.1.

Ángulo de flanco: 60 grados

Clase de tolerancia: 2B

Forma del corte previo: B

Refrigeración interior: false

Empleo con tipo de perforación: hasta 3xD en agujero pasante

Sentido del corte: derecha

Tipo de rosca: UNC

Material de corte: HSS E

Norma: DIN 371

Pasos por pulgada: 32

Ø de rosca: 3,51 mm

Longitud total L_{tot} : 56 mm

Ø de mango: 4 mm

Vástago cuadrado: 3 mm

Ø de agujero para roscar: 2,85 mm

Descripción técnica

Pasos por pulgada	32
Paso de rosca	0,794 mm
Ángulo de corte	50 grados

Número de ranuras de sujeción	3
Ø de agujero para roscar	2,85 mm
Número de filos Z	3
Ø de rosca	3,51 mm
Norma	DIN 371
Material de corte	HSS E
Ø de mango	4 mm
Longitud total L _{tot}	56 mm
Vástago cuadrado	3 mm
Profundidad de rosca	10,53 mm
Tipo de rosca	UNC
Tamaño de rosca	6-32
Recubrimiento	TiN
Ángulo de flanco	60 grados
Clase de tolerancia	2B
Forma del corte previo	B
Mango	Mango cilíndrico con h9
Refrigeración interior	no
Empleo con tipo de perforación	hasta 3×D en agujero pasante
Sentido del corte	derecha
Tipo de herramienta de roscar	Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico
anillo de color	azul