

Garant
Fresa de MDI Composite, corte empujante, diamante, Ø h10 DC: 6mm

Datos de pedido

Número de pedido	209548 6
GTIN	4062406362393
Clase de artículo	100

Descripción
Ejecución:

Filo de herramienta perfeccionado específicamente para el mecanizado óptimo de materiales compuestos.

Longitud constructiva similar a **DIN 6527 larga**.

Espiral a la izquierda, **corte empujante**. El material se presiona hacia la base. Muy adecuada para materiales delgados.

Descripción técnica

Mango	DIN 6535 HA con h6
Ø de cuello D_1	5,8 mm
Número de dientes Z	8
Avance f_z para fresado de ranuras en PRFV PRFC	0,026 mm
Ø de mango D_s	6 mm
Ángulo del chaflán angular	45 grados
Longitud de filo L_c	13 mm
Anchura del chaflán angular con 45 °	0,12 mm
Ángulo de hélice	8 grados
Dirección de aproximación	Horizontal, inclinado y vertical
Tolerancia Ø nominal	h10
Ø de corte D_c	6 mm

Voladizo L ₁ incl. cuello	19 mm
Longitud total L	57 mm
Recubrimiento	diamante
Material de corte	MDI
Norma	Norma de fábrica
Anchura de ataque a _e en la operación de fresado	Ranura completa profundidad de corte 1×D
Refrigeración interior	no
anillo de color	negro
Tipo de producto	Fresa angular

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
PVDF GF20	adecuado	100 m/min	N
POM GF25	adecuado	100 m/min	N
PA 66 GF30	adecuado	100 m/min	N
PEEK GF30	adecuado	100 m/min	N
PTFE CF25	adecuado	100 m/min	N
PEEK CF30	adecuado	100 m/min	N
Híbridos	adecuado		
Panal de abeja Sándwich	adecuado	195 m/min	N
CFRP	adecuado	145 m/min	N
PRFV, CFRP	adecuado	145 m/min	N
Grafito	adecuado	200 m/min	N
húmedo máximo	adecuado		
seco	adecuado		
Aire	adecuado		

