

**Garant****Machos de roscar a máquina, Sin revestimiento, UNC: 1-8****Datos de pedido**

Número de pedido	133350 1-8
GTIN	4045197074737
Clase de artículo	11H

**Descripción****Ejecución:****Con entrada corregida.****Aplicación:****Para rosca gruesa unificada UNC ASME – B1.1.**

Tipo de rosca: UNC

Material de corte: HSS

Norma: DIN 376

Pasos por pulgada: 8

Ø de rosca: 25,4 mm

Longitud total L: 160 mm

Ø de mango D<sub>s</sub>: 20 mm

Vástago cuadrado □: 16 mm

Ø de agujero para roscar: 22,25 mm

**Descripción técnica**

Pasos por pulgada	8
Número de ranuras de sujeción	3
Paso de rosca	3,175 mm
Ø de rosca	25,4 mm
Número de filos Z	3
Ø de agujero para roscar	22,25 mm
Norma	DIN 376

Material de corte	HSS
Ø de mango D <sub>s</sub>	20 mm
Longitud total L	160 mm
Vástago cuadrado □	16 mm
Profundidad de rosca	76,2 mm
Tipo de rosca	UNC
Tamaño de rosca	1-8 UNC
Recubrimiento	Sin revestimiento
Ángulo de flanco	60 grados
Clase de tolerancia	2B
Forma del corte previo	B
Mango	Mango cilíndrico con h9
Refrigeración interior	no
Empleo con tipo de perforación	hasta 3 × D en agujero pasante
Sentido del corte	derecha
Tipo de herramienta de roscar	Macho para roscar a máquina, para mecanizado convencional
anillo de color	sin
Tipo de producto	Macho para roscar

### Datos de usuario

	Uso	V <sub>c</sub>	Código ISO
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado con restricciones	13 m/min	N
Acero < 500 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	15 m/min	P
Acero < 750 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	15 m/min	P
Aceite	adecuado		
húmedo máximo	adecuado con restricciones		

