KYOCER

LOMU...08ER-SM, PR1225, Tamaño de plaquita: 10



Datos de pedido

Número de pedido	225232 10
GTIN	
Clase de artículo	25A

Descripción

Ejecución:

Plaquitas de corte reversibles con recubrimiento de MEGACOAT, con 4 filos; mediante ejecución de doble lado. Gracias al gran ángulo de desprendimiento axial de 10° como mínimo se reduce notablemente la fuerza de corte.

Nota:

Valores de aplicación para $a_e=0.3 \times D$.

Descripción técnica

Código ISO plaquita de corte	LOMU08ER-SM		
Tipo	INOX		
Radio angular	0,8 mm		
Clase	PR1225		
Material de corte	MD		
Avance f _z por diente	0,06 - 0,15 mm		
Número de cambios/cortes	4		



Tipo de producto

Plaquita de corte para fresar

Datos de usuario

	Uso	\mathbf{V}_{c}	Código ISO
Acero < 500 N/mm ²	adecuado	160 m/min	Р
Acero < 750 N/mm ²	adecuado	140 m/min	Р
Acero < 900 N/mm ²	adecuado	120 m/min	P
Acero < 1100 N/mm ²	adecuado	110 m/min	Р
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado	110 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	adecuado	120 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	adecuado	110 m/min	М
húmedo máximo	adecuado con restricciones		
húmedo mínimo	adecuado con restricciones		
seco	adecuado		
Aire	adecuado		