

## Hoja de datos



### Macho de roscar a máquina HSS-E forma B, Sin revestimiento, MF: 14X1,5



#### Datos de pedido

Número de pedido	132840 14X1,5
GTIN	4045197073723
Clase de artículo	12H

#### Descripción

**Ejecución:**  
**Con entrada corregida.**

#### Descripción técnica

Ø de rosca	14 mm
Ø de agujero para roscar	12,5 mm
Paso de rosca	1,5 mm
Número de ranuras de sujeción	4
Número de filos Z	4
Ø de mango D <sub>s</sub>	11 mm
Longitud total L	100 mm
Vástago cuadrado □	9 mm
Clase de tolerancia	ISO 2 6H
Material de corte	HSS E
Norma	DIN 374
Profundidad de rosca	42 mm
Tipo de rosca	MF
Tamaño de rosca	M14×1,5
Recubrimiento	Sin revestimiento

## Hoja de datos

Ángulo de flanco	60 grados
Norma rosca	DIN 13
Forma del corte previo	B
Mango	Mango cilíndrico con h9
Refrigeración interior	no
Empleo con tipo de perforación	hasta 3xD en agujero pasante
Sentido del corte	derecha
Tipo de herramienta de roscar	Macho para roscar a máquina, para mecanizado convencional
anillo de color	sin
Tipo de producto	Macho para roscar

## Datos de usuario

	Uso	V <sub>c</sub>	Código ISO
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado con restricciones	13 m/min	N
Acero < 500 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	15 m/min	P
Acero < 750 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	15 m/min	P
Aceite	adecuado		
húmedo máximo	adecuado con restricciones		