

Garant
APHT 133504 FR, PKD, Tipo: ALU


Datos de pedido

Número de pedido	215315 ALU
GTIN	4062406358099
Clase de artículo	21L

Descripción

Ejecución:

Plaquita de fresado PCD con un filo.

Nota:

Valores de aplicación para $a_e = 0,25 \times D$ / $a_p = 4 \text{ mm}$, $a_{p \text{ máx.}} = 6 \text{ mm}$.

$a_{p \text{ máx.}} = 3,5 \text{ mm}$.

Radio angular: 0,4 mm

Avance f_z por diente: 0,2 mm

Descripción técnica

Avance f_z por diente	0,2 mm
Serie	Softcut®
Radio angular	0,4 mm
Tipo	ALU
Código ISO plaquita de corte	APHT 133504 FR
Clase	PKD

Material de corte	PKD
Recubrimiento	con revestimiento
Tipo de producto	Plaquita de corte para fresar

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Aluminio, plásticos	adecuado	1500 m/min	N
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado	1500 m/min	N
Aluminio > 10 % Si	adecuado	1000 m/min	N
seco	adecuado		