



Machos de roscar a máquina, TiN, UNF: 7/16-20



Datos de pedido

Número de pedido	133405 7/16-20
GTIN	4045197532848
Clase de artículo	11H

Descripción

Ejecución:

Con entrada corregida y revestimiento especial de TiN, para aceros resistentes a la corrosión y al ácido.

Aplicable con **emulsión** (porcentaje de grasa mínimo 8 %).

Aplicación:

Para rosca fina unificada UNF ASME – B1.1.

Ángulo de flanco: 60 grados

Clase de tolerancia: 2B

Forma del corte previo: B

Refrigeración interior: false

Empleo con tipo de perforación: hasta $3 \times D$ en agujero pasante

Sentido del corte: derecha

Tipo de rosca: UNF

Material de corte: HSS E

Norma: DIN 374

Pasos por pulgada: 20

Ø de rosca: 11,11 mm

Longitud total L_{tot} : 100 mm

Ø de mango: 8 mm

Vástago cuadrado: 6,2 mm

Ø de agujero para roscar: 9,9 mm

Descripción técnica

Pasos por pulgada	20
Número de filos Z	3

Número de ranuras de sujeción	3
Ø de rosca	11,11 mm
Ángulo de corte	50 grados
Ø de agujero para roscar	9,9 mm
Norma	DIN 374
Material de corte	HSS E
Ø de mango	8 mm
Longitud total L _{tot}	100 mm
Vástago cuadrado	6,2 mm
Profundidad de rosca	33,33 mm
Paso de rosca	1,27 mm
Tipo de rosca	UNF
Tamaño de rosca	7/16-20
Recubrimiento	TiN
Ángulo de flanco	60 grados
Clase de tolerancia	2B
Forma del corte previo	B
Mango	Mango cilíndrico con h9
Refrigeración interior	no
Empleo con tipo de perforación	hasta 3 × D en agujero pasante
Sentido del corte	derecha
Tipo de herramienta de roscar	Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico
anillo de color	azul