



Amoladora angular neumática, Tipo: G2588-180



Datos de pedido

| | |
|-------------------|------------------|
| Número de pedido | 079312 G2588-180 |
| GTIN | 7322590042783 |
| Clase de artículo | 03R |

Descripción

Ejecución:

Lijadora angular potente, cuya velocidad de giro de funcionamiento con carga apenas disminuye. El motor de arranque de seguridad previene una conexión accidental. Lijadora angular con potencia generada de 1700 vatios, pensada para el trabajo intenso y una elevada capacidad abrasiva constante. Manejo ergonómico. **Asiento M14.**

Suministro:

Incluye las boquillas necesarias.

Pieza de repuesto:

Kits de mantenimiento (Service Kits) seleccionados: se suministran a petición juegos de piezas de recambio para el mantenimiento y revisión preventivos para la mayoría de herramientas neumáticas Atlas Copco.

Descripción técnica

| | |
|--------------------------------|----------------------|
| Quality Dress | G2588-180-M14 |
| Vibraciones máximas según EN | 7,1 m/s ² |
| Nivel sonoro de funcionamiento | 90 dB(A) |
| Ø máximo de muela | 180 mm |
| Peso | 2,4 kg |

| | |
|---|------------------------|
| Potencia generada | 1700 W |
| Velocidad de giro máxima | 8500 min ⁻¹ |
| Demanda de aire máxima | 2160 l/min |
| Tamaño de tubo recomendado (Ø interior) | 16 mm |
| Conexión aire comprimido | 1/2 pul |
| Rosca de conexión | BSP |
| Tipo de producto | Lijadoras angulares |