

Garant**Machos de roscar a máquina, Sin revestimiento, G: G1/4****Datos de pedido**

Número de pedido	133300 G1/4
GTIN	4045197074515
Clase de artículo	11H

Descripción**Ejecución:****Con entrada corregida.****Aplicación:****Para roscas de tubo cilíndricas Whitworth DIN-ISO 228 / 1 (no en uniones estancas montadas en roscas).**

Material de corte: HSS E

Pasos por pulgada: 19

Ø de rosca: 13,16 mm

Longitud total L: 100 mm

Ø de mango D_s: 11 mm

Vástago cuadrado □: 9 mm

Ø de agujero para roscar: 11,8 mm

Descripción técnica

Ø de rosca	13,16 mm
Paso de rosca	1,337 mm
Número de filos Z	3
Número de ranuras de sujeción	3
Pasos por pulgada	19
Ø de agujero para roscar	11,8 mm
Material de corte	HSS E
Ø de mango D _s	11 mm

Longitud total L	100 mm
Vástago cuadrado □	9 mm
Profundidad de rosca	39,48 mm
Tamaño de rosca	G1/4
Recubrimiento	Sin revestimiento
Tipo de rosca	G
Ángulo de flanco	55 grados
Norma	DIN 5156
Forma del corte previo	B
Mango	Mango cilíndrico con h9
Refrigeración interior	no
Empleo con tipo de perforación	hasta 3 × D en agujero pasante
Sentido del corte	derecha
Tipo de herramienta de roscar	Macho para roscar a máquina, para mecanizado convencional
anillo de color	sin
Tipo de producto	Macho para roscar

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado con restricciones	13 m/min	N
Acero < 500 N/mm ²	adecuado	15 m/min	P
Acero < 750 N/mm ²	adecuado	15 m/min	P
Aceite	adecuado		
húmedo máximo	adecuado con restricciones		