

Garant**Estación de estampado XGRIPP, amplitud de estampado máx.: 230mm****Datos de pedido**

Número de pedido	362929 230
GTIN	4062406368722
Clase de artículo	310

Descripción**Ejecución:**

- **Posibilidad de estampado de materiales de hasta 45 HRC (resistencia a la tracción 1450 N/mm²).**
- **Máx. Fuerza de estampado 180kN (18 t), desarrollo lineal de la fuerza de estampado.**
- **Ajuste de la presión de estampado neumática entre 0,5 y 6,5 bar.**
- **Ajuste rápido en intervalos de 30 mm.**
- **Ajuste fino mediante tornillo moleteado.**
- **Todo se puede utilizar de forma CE sobre una placa base, de forma segura y compacta como una unidad.**
- **Botón de accionamiento directamente en la estación de estampado y, por lo tanto, no existen tubos flexibles neumáticos fuera de la estación.**

La técnica de estampado, llamada también estampado, es una tecnología en la se dota a la pieza de trabajo a sujetar de un contorno definido fuera de la máquina herramienta antes de sujetarla de manera precisa con un tornillo de banco. Las situaciones de sujeción especiales que requieren una elevada fuerza de retención y en las que existe peligro de deformación en la pieza de trabajo se pueden reparar con seguridad gracias al estampado previo. La técnica de estampación es una solución óptima sobre todo para el mecanizado de 5 lados, el cual pretende conseguir una accesibilidad óptima.

Ventaja:

Sujeción en unión positiva en mordazas de sujeción incluso con fuerza de sujeción baja

Aplicación:

Para el estampado previo de componentes especialmente duros o inestables.

Suministro:

Placa base, transmisor de presión, estación de estampado, placa de protección, mordazas de estampado, tope de la pieza de trabajo, regleta de asiento.

Partes opcionales:

Marca central n.º 362934 tam. 1, juego de piedras de comprobación para desgaste de la mordaza de estampado n.º 362936 tam. 1.

Descripción técnica

Anchura	150 mm
Carrera de estampado	4 mm
Amplitud de estampado máxima	230 mm
Fuerza de estampado máxima	180 kN
Peso	78 kg
Altura	409 mm
Longitud	890 mm
Tipo de producto	Estación de estampado

Accesorios

Boca de estampadoXGRIPP Tipo 1	362931 1
Regleta de asientoXGRIPP Tipo 1	362932 1
Tornillo de marcadoXGRIPP Tipo 1	362935 1