

Garant**Riel de base, Tipo: 850****Datos de pedido**

Número de pedido	361115 850
GTIN	4045197809292
Clase de artículo	310

Descripción**Ejecución:**

Completamente templado y rectificado. Graduación grabada con láser para el posicionamiento previo de los módulos de sujeción. Ranura lateral para bridas de sujeción y ranuras transversales para alinear sobre la mesa de máquina.

El tensor de 5 ejes está compuesto de forma modular. Los componentes principales son los módulos de sujeción n.º 361105 – 361110, guías base n.º 361115, husillo n.º 361119, extensión de husillo n.º 361120 y las mordazas intercambiables n.º 361123 – 361137.

Idóneo para:

Módulos de sujeción n.º 361105 – 361110.

Partes opcionales:

Bridas de sujeción n.º 361165, placa adaptadora para GARANT ZeroClamp n.º 361170, perno de sujeción n.º 360025 tam. 18M16 y tam. 18M16/138.

Nota:

Tuercas correderas en ranura/tacos ranurados adecuados se encuentran en n.º 375365.

A partir del tamaño 650 se pueden realizar perforaciones GARANT ZeroClamp bajo petición.

Descripción técnica

Anchura B	125 mm
Altura H	48 mm
Peso	32 kg
Longitud L	854 mm
Cantidad de taladros ZC	a petición

Adecuado para el código de color	Xpent1-2
Serie	Xpent
Ejecución	Sistema de sujeción de punto cero
Tipo de producto	Dispositivo auxiliar de alineación

Accesorios

Tuerca corredera en ranura escalonada rectificada Medida de ranura b1 de la máquina 28 mm	375365 28
Tuerca corredera en ranura escalonada rectificada Medida de ranura b1 de la máquina 10 mm	375365 10
Pernos de sujeción ZeroClamp con rosca interior Tipo 18M16/138	360025 18M16/138
Brida de sujeción Tipo CS0	361165 CS0
Tuerca corredera en ranura escalonada rectificada Medida de ranura b1 de la máquina 16 mm	375365 16
Tuerca corredera en ranura escalonada rectificada Medida de ranura b1 de la máquina 12 mm	375365 12
Tuerca corredera en ranura escalonada rectificada Medida de ranura b1 de la máquina 22 mm	375365 22
Tuerca corredera en ranura escalonada rectificada Medida de ranura b1 de la máquina 18 mm	375365 18
Tuerca corredera en ranura escalonada rectificada Medida de ranura b1 de la máquina 14 mm	375365 14
Pernos de sujeción ZeroClamp con rosca interior Tipo 18M16	360025 18M16
Brida de sujeción Tipo CS1	361165 CS1
Tuerca corredera en ranura escalonada rectificada Medida de ranura b1 de la máquina 24 mm	375365 24