

Garant**Fresa de achaflanado GARANT Softcut® HSI 45°, con perforación, Ø D: 53,9mm****Datos de pedido**

Número de pedido	214851 53,9
GTIN	4062406359706
Clase de artículo	210

Descripción**Aplicación:**

Adecuado para biselado hacia delante y hacia atrás.

Idóneo para:

Plaquitas SO.T1205.

Nota:

Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º **211750 tam. 3,0** con varilla n.º **674252 tam. 15IP**.

Descripción técnica

Serie	Softcut®
Longitud chaflán realizable l	22 mm
Ø mínimo D	53,9 mm
Cantidad efectiva de filos Z _{ef}	3
Plaquita de corte adecuada	SO.T 120504 PDER
Ø de perforación de asiento	27 mm

Longitud total L_{tot}	65 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	219833 (15IP; 3,0 Nm)
máximo $\varnothing D_1$	85 mm
Altura de chaflán realizable h	15 mm
Número de plaquitas de corte	9
Ejecuciones de mangos	con perforación
División de los cortes	desigual
Refrigeración interior	sí
Intercambio de herramienta	PowerCard
Tipo de producto	Fresa de achaflanado

Accesorios

Juego de tornillos para plaquita de corte 10 piezas	219833
---	--------