

Garant**Fresa de achaflanado GARANT Softcut® MTC, con perforación, Ángulo γ : 60grados****Datos de pedido**

Número de pedido	215540 60
GTIN	4045197809711
Clase de artículo	210

Descripción**Ejecución:**

Robusta fresa de achaflanado enchufable. Asientos para plaquitas reversibles encerrados en varios lados para estabilizar los filos y absorber las fuerzas verticales y radiales.

Aplicación:

Para grandes anchuras de chaflán en la construcción de acero. Idóneo para aplicaciones de desbaste y semidesbaste.

Nota:

Las superficies sin escalones se consiguen con las plaquitas de corte n.º 215321– 215398. Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º **211750 tam. 2,2** con varilla n.º **674252 tam. 8IP**.

Descripción técnica

Ø de perforación de asiento	16 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	219826 (8IP; 2,2 Nm)
Plaquita de corte adecuada	AP.T 1335..
Ángulo γ	60 grados
máximo Ø D ₁	47 mm

Cantidad efectiva de filos Z_{ef}	3
Longitud total L_{tot}	52 mm
Anchura de chaflán realizable b	14,7 mm
Ø mínimo D	17 mm
Altura de chaflán realizable h	25,5 mm
Longitud chaflán realizable l	29,5 mm
Serie	Softcut®
Avance por diente con $h_{m\acute{a}x}$	0,12 mm
Número de plaquitas de corte	9
Ejecuciones de mangos	con perforación
División de los cortes	desigual
Refrigeración interior	sí
Estrategia de arranque de virutas	MTC
Intercambio de herramienta	PowerCard
Tipo de producto	Fresa de achaflanado

Accesorios

Punta de precisión para Torx Plus®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx Plus® 8IP	674252 8IP
Destornillador dinamométrico, ajustado fijo Par ajustado 2,2 Nm	211750 2,2
Juego de tornillos para plaquita de corte 10 piezas	219826