

Garant
Broca para taladros profundos HPC de MDI mango cilíndrico DIN 6535 HA 30×D, TiAlN, Ø DC h7: 3,3mm

Datos de pedido

Número de pedido	123695 3,3
GTIN	4045197320452
Clase de artículo	11E

Descripción
Ejecución:

Ranurado en espiral, con **4 fajas guía** y canales de refrigeración internos. Broca para taladros profundos de alto rendimiento de nueva generación en el ámbito de HPC. **Con ángulo de punta de 135° y tolerancia de corte h7** para realizar perfectamente una perforación de taladro profundo. **Elevada precisión de alineación y concentricidad de la perforación.**

Nota:

Longitud de la ranura de viruta $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

Para un uso con seguridad del proceso de las brocas para taladros profundos 16×D se necesita un centrado previo con n.º 121068 – 121121 o una perforación piloto 4×D con la broca piloto n.º 122736. Para un uso con seguridad del proceso de las brocas para taladros profundos a partir de 20 × D es absolutamente necesario una perforación piloto a la máxima profundidad de perforación con broca piloto n.º 122736. **La realización de una perforación piloto aumenta la seguridad de que el proceso salga bien.** Ver también la página 140/141.

Descripción técnica

Número de filos Z	2
Ø nominal D_c	3,3 mm
Avance f en acero < 900 N/mm ²	0,08 mm/rev,
Longitud de la ranura de viruta L_c	135 mm
Tolerancia Ø nominal	h7
Ø de mango D_s	6 mm
Longitud total L	185 mm

Norma	Norma de fábrica
Profundidad de perforación máxima recomendada L ₂	130,1 mm
Recubrimiento	TiAlN
Material de corte	MDI
Ejecución	30xD
Ángulo de punta	135 grados
Mango	DIN 6535 HA con h6
Refrigeración interior	sí, con 40 bar
Estrategia de arranque de virutas	HPC
Broca piloto necesaria	sí, broca piloto
anillo de color	verde
Tipo de producto	Broca espiral

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Acero < 500 N/mm ²	adecuado	90 m/min	P
Acero < 750 N/mm ²	adecuado	75 m/min	P
Acero < 900 N/mm ²	adecuado	75 m/min	P
Acero < 1100 N/mm ²	adecuado	75 m/min	P
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado	60 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	adecuado	45 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	adecuado con restricciones	40 m/min	M
GG(G)	adecuado	80 m/min	K
Uni	adecuado		
húmedo máximo	adecuado		