



Amoladora angular neumática, Tipo: G2408-115



Datos de pedido

Número de pedido	079312 G2408-115
GTIN	7322590010065
Clase de artículo	03R

Descripción

Ejecución:

Lijadora angular potente, cuya velocidad de giro de funcionamiento con carga apenas disminuye. El motor de arranque de seguridad previene una conexión accidental.

Suministro:

Incluye las boquillas necesarias.

Pieza de repuesto:

Kits de mantenimiento (Service Kits) seleccionados: se suministran a petición juegos de piezas de recambio para el mantenimiento y revisión preventivos para la mayoría de herramientas neumáticas Atlas Copco.

Descripción técnica

Quality Dress	G2408-115
Vibraciones máximas según EN	8,1 m/s ²
Demanda de aire máxima	786 l/min
Ø máximo de muela	115 mm
Peso	0,9 kg

Potencia generada	350 W
Tamaño de tubo recomendado (Ø interior)	10 mm
Velocidad de giro máxima	12000 min ⁻¹
Nivel sonoro de funcionamiento	81 dB(A)
Conexión aire comprimido	1/4 pul
Rosca de conexión	BSP
Tipo de producto	Lijadoras angulares