



## Fresa con mango cilíndrico para roscar 2 × D, TiAlN, M×Altura de paso: 4X0,5



### Datos de pedido

Número de pedido	139670 4X0,5
GTIN	4045197082244
Clase de artículo	11J

### Descripción

#### Ejecución:

**Perfil de rosca corregido** para fresar **rosca fina interior exacta** (prestar atención a las posibilidades de sujeción estable). **Alimentación interna de refrigerante.**

#### Nota:

**¡NUEVA GENERACIÓN DISPONIBLE!**

**El producto sucesor recomendado es n.º 139665**

Tipo de rosca: MF

Tipo de rosca: MF-LH

Ángulo de flanco: 60 grados

Material de corte: MDI

Norma rosca: DIN 13

Mango: DIN 6535 HA con h6

Refrigeración interior: sí

Número de dientes Z: 3

Profundidad de perforación para agujero ciego y agujero pasante: 2,0×D

Paso de rosca: 0,5 mm

Ø de perforación  $d_1$ : 3,35 mm

Profundidad de inserto máxima  $l_1$ : 8,2 mm

Longitud del mango  $L_s$ : 36 mm

Longitud total  $L_{tot}$ : 55 mm

### Descripción técnica

Número de dientes Z	3
Avance $f_z$ en acero < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,015 mm
Número de ranuras de sujeción	3

Paso de rosca	0,5 mm
Ø de perforación $d_1$	3,35 mm
Profundidad de perforación para agujero ciego y agujero pasante	2,0×D
Ø de mango	6 mm
Profundidad de inserto máxima $l_1$	8,2 mm
Longitud total $L_{tot}$	55 mm
Longitud del mango $L_s$	36 mm
Refrigeración interior	sí
Ø de broca	3,35 mm
Perfil total	sí
Profundidad de rosca	8 mm
Tamaño de rosca	4×0,5
Recubrimiento	TiAlN
Tipo de rosca	MF
Tipo de rosca	MF-LH
Ángulo de flanco	60 grados
Material de corte	MDI
Norma rosca	DIN 13
Mango	DIN 6535 HA con h6
Empleo con tipo de perforación	hasta 2 × D en agujero ciego y pasante
Tolerancia de mango	h6
anillo de color	verde
Aplicación interior/exterior	interior