

Garant**Macho de roscar a máquina, Sin revestimiento, UNF: 5/16-24****Datos de pedido**

Número de pedido	133400 5/16-24
GTIN	4045197074775
Clase de artículo	11H

Descripción**Ejecución:****Con entrada corregida.****Aplicación:****Para rosca fina unificada UNF ASME – B1.1.****Descripción técnica**

Ø de agujero para roscar	6,9 mm
Número de filos Z	3
Pasos por pulgada	24
Ø de rosca	7,94 mm
Número de ranuras de sujeción	3
Norma	DIN 374
Material de corte	HSS E
Ø de mango D _s	6 mm
Longitud total L	90 mm
Vástago cuadrado □	4,9 mm
Profundidad de rosca	23,82 mm
Paso de rosca	1,058 mm
Tipo de rosca	UNF

Tamaño de rosca	5/16-24 UNF
Recubrimiento	Sin revestimiento
Ángulo de flanco	60 grados
Clase de tolerancia	2B
Forma del corte previo	B
Mango	Mango cilíndrico con h9
Refrigeración interior	no
Empleo con tipo de perforación	hasta 3 × D en agujero pasante
Sentido del corte	derecha
Tipo de herramienta de roscar	Macho para roscar a máquina, para mecanizado convencional
anillo de color	sin
Tipo de producto	Macho para roscar

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado con restricciones	13 m/min	N
Acero < 500 N/mm ²	adecuado	15 m/min	P
Acero < 750 N/mm ²	adecuado	15 m/min	P
Aceite	adecuado		
húmedo máximo	adecuado con restricciones		