



## Broca de plaquitas KOMET KUB Pentron® Mango cilíndrico, 2×D, Ø Dc: 20,5mm



### Datos de pedido

Número de pedido	236614 20,5
GTIN	4047109278042
Clase de artículo	24P

### Descripción

#### Ejecución:

**Tolerancia de perforación:**  $\varnothing D - 0,1 / + 0,2$

- **Rendimiento y vida útil máximos, gracias a la resistencia óptima del cuerpo de base y el tratamiento especial de la superficie.**
- **Exactitud dimensional máxima en condiciones de taladrado extremadamente difíciles.**
- **Gestión de stocks de bajo coste gracias a las plaquitas reversibles interiores y exteriores.**
- **Posibilidad de taladrado fuera del eje hasta  $V_{max} = 0,25$  mm. Diámetro máximo alcanzable mediante desvío =  $D + 0,5$  mm.**

#### Aplicación:

- **Para situaciones de mecanizado extremas.**

Con plaquitas n.º 236605 – 236610.

#### Suministro:

Incluye tornillos de apriete (sin plaquitas de corte).

#### Nota:

Versión 2×D y 3×D con mango de ABS® y medidas en pulgadas disponible a petición.

Versión con mango PSC disponible a petición.

### Descripción técnica

Juego tornillo para plaquita reversible	239652 6IP2 (1,0 Nm)
Longitud útil $L_1$	42 mm
Longitud del mango $L_s$	56 mm
Código ISO plaquita de corte	SOGX 07T208 20-...

Número de filos Z	1
Ø de mango D <sub>s</sub>	25 mm
Serie	KUB Pentron®
Ø nominal D	20,5
Longitud de voladizo L <sub>A</sub>	61 mm
Profundidad de taladrado para brocas de plaquitas hasta	2×D
Mango	ISO 9766
Empleo de taladro	centrado con restricciones
Empleo de taladro	abombado con restricciones
Empleo de taladro	taladrado transversal con restricciones
Empleo de taladro	taladrado de piezas en paquete con restricciones
Empleo de taladro	salida inclinada con restricciones
Empleo de taladro	inicio de taladrado inclinado con restricciones
Refrigeración interior	sí
Estrategia de arranque de virutas	HPC
Tipo de producto	Brocas de plaquitas reversibles

## Accesorios

Juego de tornillos de apriete Torx Plus® 10 piezas Accionamiento 6IP2	239652 6IP2
Destornillador dinamométrico, ajustado fijo Par ajustado 1,0 Nm	211750 1,0
Punta de precisión para Torx Plus®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx Plus® 6IP	674252 6IP