



Broca de plaquitas KOMET KUB Pentron® Mango cilíndrico, 2×D, Ø Dc: 26,5mm



Datos de pedido

Número de pedido	236614 26,5
GTIN	4047109277922
Clase de artículo	24P

Descripción

Ejecución:

Tolerancia de perforación: $\varnothing D - 0,1 / + 0,2$

- **Rendimiento y vida útil máximos, gracias a la resistencia óptima del cuerpo de base y el tratamiento especial de la superficie.**
- **Exactitud dimensional máxima en condiciones de taladrado extremadamente difíciles.**
- **Gestión de stocks de bajo coste gracias a las plaquitas reversibles interiores y exteriores.**
- **Posibilidad de taladrado fuera del eje hasta $V_{max} = 0,25$ mm. Diámetro máximo alcanzable mediante desvío = $D + 0,5$ mm.**

Aplicación:

- **Para situaciones de mecanizado extremas.**

Con plaquitas n.º 236605 – 236610.

Suministro:

Incluye tornillos de apriete (sin plaquitas de corte).

Nota:

Versión 2×D y 3×D con mango de ABS® y medidas en pulgadas disponible a petición.

Versión con mango PSC disponible a petición.

Descripción técnica

Longitud del mango L_s	60 mm
Código ISO plaquita de corte	SOGX 09T308 28-...
Ø de mango D_s	32 mm
Número de filos Z	1

Longitud útil L ₁	54 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	239652 8IP6 (2,2 Nm)
Serie	KUB Pentron®
Ø nominal D	26,5
Longitud de voladizo L _A	76 mm
Profundidad de taladrado para brocas de plaquitas hasta	2×D
Mango	ISO 9766
Empleo de taladro	centrado con restricciones
Empleo de taladro	abombado con restricciones
Empleo de taladro	taladrado transversal con restricciones
Empleo de taladro	taladrado de piezas en paquete con restricciones
Empleo de taladro	salida inclinada con restricciones
Empleo de taladro	inicio de taladrado inclinado con restricciones
Refrigeración interior	sí
Estrategia de arranque de virutas	HPC
Tipo de producto	Brocas de plaquitas reversibles

Accesorios

Destornillador dinamométrico, ajustado fijo Par ajustado 2,2 Nm	211750 2,2
Punta de precisión para Torx Plus®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx Plus® 8IP	674252 8IP
Juego de tornillos de apriete Torx Plus® 10 piezas Accionamiento 8IP6	239652 8IP6