

Garant**Macho de roscar a máquina, TiN, M: M14****Datos de pedido**

Número de pedido	135100 M14
GTIN	4045197413734
Clase de artículo	11H

Descripción**Ejecución:**

Propiedades de desgaste mejoradas y, en consecuencia, velocidades de corte más elevadas y **emulsión** (porcentaje de grasa mínimo 8 %) aplicable.

Descripción técnica

Ø de agujero para roscar	12 mm
Paso de rosca	2 mm
Número de ranuras de sujeción	3
Ø de rosca	14 mm
Número de filos Z	3
Norma	DIN 376
Ø de mango D _s	11 mm
Longitud total L	110 mm
Vástago cuadrado □	9 mm
Clase de tolerancia	ISO 2 6H
Material de corte	HSS E
Profundidad de rosca	42 mm
Tipo de rosca	M
Tamaño de rosca	M14

Recubrimiento	TiN
Ángulo de flanco	60 grados
Norma rosca	DIN 13
Forma del corte previo	C
Ángulo de hélice	40 grados
Mango	Mango cilíndrico con h9
Refrigeración interior	no
Empleo con tipo de perforación	hasta 3xD en agujero ciego
Sentido del corte	derecha
Tipo de herramienta de roscar	Macho para roscar a máquina, para mecanizado convencional
anillo de color	sin
Tipo de producto	Macho para roscar

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado con restricciones	16 m/min	N
Acero < 500 N/mm ²	adecuado	20 m/min	P
Acero < 750 N/mm ²	adecuado	19 m/min	P
Acero < 900 N/mm ²	adecuado	19 m/min	P
GG(G)	adecuado con restricciones	14 m/min	K
CuZn	adecuado con restricciones	16 m/min	N
Aceite	adecuado		
húmedo máximo	adecuado		