

Garant
Machos de roscar a máquina HSS-E, vaporizado, M: M2

Datos de pedido

Número de pedido	134250 M2
GTIN	4045197075079
Clase de artículo	11H

Descripción
Ejecución:
Superficie vaporizada. se reduce el filo de aportación.

Tipo de rosca: M

Material de corte: HSS E

Norma: DIN 371

Clase de tolerancia: ISO 2 6H

Paso de rosca: 0,4 mm

Longitud total L: 45 mm

 Ø de mango D_s: 2,8 mm

Vástago cuadrado □: 2,1 mm

Ø de agujero para roscar: 1,6 mm

Descripción técnica

Número de filos Z	2
Ø de agujero para roscar	1,6 mm
Número de ranuras de sujeción	2
Ø de rosca	2 mm
Paso de rosca	0,4 mm
Norma	DIN 371
Ø de mango D _s	2,8 mm
Longitud total L	45 mm
Vástago cuadrado □	2,1 mm

Clase de tolerancia	ISO 2 6H
Material de corte	HSS E
Profundidad de rosca	6 mm
Tipo de rosca	M
Tamaño de rosca	M2
Recubrimiento	vaporizado
Ángulo de flanco	60 grados
Norma rosca	DIN 13
Forma del corte previo	C
Ángulo de hélice	40 grados
Mango	Mango cilíndrico con h9
Refrigeración interior	no
Empleo con tipo de perforación	hasta 3 × D en agujero ciego
Sentido del corte	derecha
Tipo de herramienta de roscar	Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico
anillo de color	amarillo
Tipo de producto	Macho para roscar

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Aluminio, plásticos	adecuado	13 m/min	N
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado	13 m/min	N
Acero < 500 N/mm ²	adecuado	15 m/min	P
CuZn	adecuado con restricciones	13 m/min	N
Aceite	adecuado		
húmedo máximo	adecuado		

