

Garant**Juegos de machos para roscar manuales, Sin revestimiento, M: M30****Datos de pedido**

Número de pedido	130150 M30
GTIN	4045197065506
Clase de artículo	11G

Descripción**Ejecución:**

Juego de 3 piezas, **compuestas por primer macho, macho intermedio y macho de acabado.**

Tam. M2,3 y M2,6 con perfil DIN anterior.

Tipo de rosca: M

Material de corte: HSS

Norma: DIN 352

Clase de tolerancia: ISO 2 6H

Paso de rosca: 3,5 mm

Longitud total L: 125 mm

Ø de mango D_s: 22 mm

Vástago cuadrado □: 18 mm

Ø de agujero para roscar: 26,5 mm

Descripción técnica

Ø de agujero para roscar	26,5 mm
Paso de rosca	3,5 mm
Ø de rosca	30 mm
Norma	DIN 352

Ø de mango D _s	22 mm
Longitud total L	125 mm
Vástago cuadrado □	18 mm
Clase de tolerancia	ISO 2 6H
Material de corte	HSS
Profundidad de rosca	60 mm
Tipo de rosca	M
Tamaño de rosca	M30
Recubrimiento	Sin revestimiento
Ángulo de flanco	60 grados
Norma rosca	DIN 13
Forma del corte previo	A
Forma del corte previo	D
Forma del corte previo	C
Mango	Mango cilíndrico con h9
Refrigeración interior	no
Empleo con tipo de perforación	hasta 3×D en agujero ciego
Empleo con tipo de perforación	hasta 3 × D en agujero pasante
Sentido del corte	derecha
Tipo de herramienta de roscar	Macho de roscado manual
anillo de color	sin
Tipo de producto	Macho para roscar

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Aluminio, plásticos	adecuado con restricciones		
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado con restricciones		
Aluminio > 10 % Si	adecuado con restricciones		

Acero < 500 N/mm ²	adecuado
Acero < 750 N/mm ²	adecuado
Acero < 900 N/mm ²	adecuado
GG(G)	adecuado con restricciones
Uni	adecuado
Aceite	adecuado
seco	adecuado con restricciones