

**Macho de roscar a máquina HOLEX Pro Tap HSS-E 6H, TiN, MF: 30X1,5****Datos de pedido**

Número de pedido	132925 30X1,5
GTIN	4062406374129
Clase de artículo	12I

**Descripción****Ejecución:**

**Macho para roscar universal HOLEX Pro Tap.** Versión robusta para una amplia gama de materiales. **Material de corte HSS-E mejorado con recubrimiento TiN que reduce la fricción.**

**Descripción técnica**

Profundidad de rosca	90 mm
Ø de mango D <sub>s</sub>	22 mm
Número de filos Z	4
Ø de rosca	30 mm
Vástago cuadrado □	18 mm
Norma	DIN 374
Clase de tolerancia	ISO 2 6H
Longitud total L	150 mm
Tipo de rosca	MF
Tamaño de rosca	M30×1,5
Número de ranuras de sujeción	4
Material de corte	HSS E
Ø de agujero para roscar	28,5 mm
Paso de rosca	1,5 mm

Recubrimiento	TiN
Ángulo de flanco	60 grados
Norma rosca	DIN 13
Forma del corte previo	B
Mango	Mango cilíndrico con h9
Refrigeración interior	no
Empleo con tipo de perforación	hasta 3×D en agujero pasante
Sentido del corte	derecha
Tipo de herramienta de roscar	Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico
anillo de color	verde
Serie	Pro Tap
Tipo de producto	Macho para roscar

### Datos de usuario

	Uso	V <sub>c</sub>	Código ISO
Aluminio, plásticos	adecuado	24 m/min	N
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado	25 m/min	N
Aluminio > 10 % Si	adecuado	10 m/min	N
Acero < 500 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	24 m/min	P
Acero < 750 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	20 m/min	P
Acero < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	15 m/min	P
Acero < 1100 N/mm <sup>2</sup>	adecuado con restricciones	8 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	8 m/min	M
CuZn	adecuado con restricciones	15 m/min	N
Uni	adecuado		
Aceite	adecuado		
húmedo máximo	adecuado		

