

Garant**Máquina de pulido deslizante (35 litros) con carro transportador, Tipo: GMT35****Datos de pedido**

Número de pedido	501305 GMT35
GTIN	4062406378851
Clase de artículo	51B

Descripción**Ejecución:**

Máquina de rectificado deslizante móvil GMT35 en construcción compacta, para el mecanizado de acabado automatizado de **tamaño pequeño a mediano**.

- **Motor de alta potencia.**
- **Decapado de acero (35 l) con capa de poliuretano de 15 mm.**
- **Unidad de separación integrada para la división automatizada de piezas de trabajo y medios abrasivos.**
- **Circuito de agua cerrado con tratamiento de agua.**
- **Control a través de pantalla táctil.**
- **Pasos de mecanizado individuales programables.**
- **Revestimiento de máquinas de aislamiento acústico con cubierta protectora acústica.**
- **Ruedas en el lado inferior para un transporte fácil.**

Aplicación:

Preferentemente para el **desbarbado** de **piezas de torneado y fresado**, así como piezas de trabajo producidas en procesos de **impresión en 3D**. Adecuado para **metales y plásticos**.

Los pasos posteriores del **pulido** y **limpieza** también forman parte de las características de rendimiento de esta máquina.

Suministro:

1× máquina de rectificado deslizante con unidad de separación integrada, circuito de agua y control SPS, 1× carro transportador (n.º 918558 TNB1), 2× cajas de almacenamiento pequeñas (n.º 964486 EF4220), 1× caja de almacenamiento grande (n.º 964486 EF4320) 2× paredes

separadoras (aluminio, plástico), 2× vasos graduados, 1× pala, 3× coladores de separación con diferentes retículas de agujeros.

Nota:

No suministrable en algunos países. No es posible el envío urgente

Si después del rectificado deslizante tiene una exigencia muy elevada de limpieza y secado de componentes, se recomienda el programa del aparato de limpieza por ultrasonidos SONOSWISS de nuestro catálogo.

Descripción técnica

Tensión de red	230 V
Suministro de energía	Funcionamiento con alimentación de red
Frecuencia de red	50 Hz
Consumo de potencia	700 W
Peso	350 kg
Intervalo de revoluciones	1500 - 3000 min ⁻¹
Volumen del depósito de agua	45 l
Anchura interior de la artesa B ₂	180 mm
Profundidad interior de la artesa T ₂	300 mm
Volumen de la artesa	35 l
Longitud interior de la artesa L ₂	590 mm
Anchura máquina B ₁	710 mm
Profundidad máquina T ₁	1385 mm
Longitud máquina L ₁	1565 mm
Serie	GMT
Tipo de producto	Máquina de rectificado deslizante