

Garant**CC. T 060204, Clase: HU7315-1**

Datos de pedido

Número de pedido	260052 HU7315-1
GTIN	4062406380274
Clase de artículo	21G

Descripción

CC. T 060204 HU7315-1 Clase: HU7315-1

Rompevirutas: AF

Tolerancia: G

Profundidad de corte a_p : 0,05 - 0,5 mmAvance f : 0,03 - 0,1 mm/rev,Velocidad de corte v_c aplicación principal: 120 - 600 m/min

Descripción técnica

Rompevirutas	AF
Tolerancia	G
Código ISO plaquita de corte	CCGT 060204
Clase	HU7315-1
Número de cambios/cortes	2
Profundidad de corte a_p	0,05 - 0,5 mm
Velocidad de corte v_c aplicación principal	120 - 600 m/min

Recubrimiento	Sin revestimiento
Radio angular	0,4 mm
Asignación fino/desbaste	Acabado
Condición de corte	continuo
Material de corte	MD
Avance f	0,03 - 0,1 mm/rev,
Aplicación principal	N
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado