

Garant
CC. T 120404, Clase: HU7315-1


Datos de pedido

Número de pedido	260064 HU7315-1
GTIN	4062406380298
Clase de artículo	21G

Descripción

CC. T 120404 HU7315-1 Clase: HU7315-1
 Rompevirutas: AF
 Tolerancia: G
 Profundidad de corte a_p : 0,05 - 0,5 mm
 Avance f : 0,03 - 0,1 mm/rev,
 Velocidad de corte v_c aplicación principal: 120 - 600 m/min

Descripción técnica

Clase	HU7315-1
Avance f	0,03 - 0,1 mm/rev,
Velocidad de corte v_c aplicación principal	120 - 600 m/min
Material de corte	MD
Asignación fino/desbaste	Acabado
Tolerancia	G
Condición de corte	continuo

Profundidad de corte a_p	0,05 - 0,5 mm
Número de cambios/cortes	2
Recubrimiento	Sin revestimiento
Radio angular	0,4 mm
Rompevirutas	AF
Aplicación principal	N
Código ISO plaquita de corte	CCGT 120404
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado