

Garant
Macho de roscar a máquina HSS-E-PM, TiN, M: M3

Datos de pedido

Número de pedido	135378 M3
GTIN	4045197647924
Clase de artículo	11H

Descripción
Ejecución:

Aplicable con **emulsión** (porcentaje de grasa mínimo 8 %).

Aplicable con **emulsión** (porcentaje de grasa mínimo 8 %).

Recomendación:

En **materiales TOOLOX** y **HARDOX** recomendamos aumentar el \varnothing del taladro para roscar en **0,05** hasta **0,3 mm**, a diferencia de datos DIN (ver tabla).

Tipo de rosca: M

Material de corte: HSS E PM

Norma: DIN 371

Clase de tolerancia: ISO 2 6H

Paso de rosca: 0,5 mm

Longitud total L: 56 mm

\varnothing de mango D_s : 3,5 mm

Vástago cuadrado \square : 2,7 mm

\varnothing de agujero para roscar: 2,5 mm

Descripción técnica

Número de filos Z	2
\varnothing de agujero para roscar	2,5 mm
\varnothing de rosca	3 mm
Paso de rosca	0,5 mm
Número de ranuras de sujeción	2
Norma	DIN 371
\varnothing de mango D_s	3,5 mm

Longitud total L	56 mm
Vástago cuadrado □	2,7 mm
Clase de tolerancia	ISO 2 6H
Material de corte	HSS E PM
Profundidad de rosca	9 mm
Tipo de rosca	M
Tamaño de rosca	M3
Recubrimiento	TiN
Ángulo de flanco	60 grados
Norma rosca	DIN 13
Forma del corte previo	C
Ángulo de hélice	25 grados
Mango	Mango cilíndrico con h9
Refrigeración interior	no
Empleo con tipo de perforación	hasta 2xD en agujero ciego
Sentido del corte	derecha
Tipo de herramienta de roscar	Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico
anillo de color	rojo
Tipo de producto	Macho para roscar

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Acero < 1100 N/mm ²	adecuado	9 m/min	P
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado	7 m/min	P
TOOLOX 33	adecuado	6 m/min	H
TOOLOX 44	adecuado	3 m/min	H
HARDOX 500 < 1600 N/mm ²	adecuado	2 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	adecuado	9 m/min	M

INOX > 900 N/mm ²	adecuado	7 m/min	M
CuZn	adecuado con restricciones	7 m/min	N
Aceite	adecuado		
húmedo máximo	adecuado		