

**Garant**
**Escariador MDI HPC agujero pasante, DLC, Ø nominal DC: 6H7 mm**

**Datos de pedido**

Número de pedido	164346 6H7
GTIN	4045197563606
Clase de artículo	10N

**Descripción**
**Ejecución:**

**Modelo adecuado a CN** con Ø de mango recto para el asiento estandarizado; sobre todo, en **platos de sujeción de expansión hidráulica** o de **alta precisión**. De esta forma se consigue la **máxima precisión de concentricidad y seguridad de proceso**. Ya no se necesita adquirir asientos especiales. Con alimentación interna de refrigerante para el **uso HPC**, lo que hace disminuir los costes de producción.

**Escariadores acabados con rectificado para adaptación según sus indicaciones.**

Con **recubrimiento DLC sp<sup>2</sup> de última generación**.

**Aplicación:**

Para el **escariado HPC / HSC** de **taladros pasantes**.

Tolerancia Ø de perforación: H7

Número de filos Z: 4

Tolerancia Ø de perforación: H7

Longitud de filo L<sub>c</sub>: 12 mm

Longitud de voladizo L<sub>1</sub>: 35 mm

Longitud total L: 75 mm

Número de filos Z: 4

Ø de mango D<sub>s</sub>: 6 mm

**Descripción técnica**

Tolerancia de mango	h6
Avance f en aluminio fundición	0,8 mm/rev,
Longitud de voladizo L <sub>1</sub>	35 mm
Ø nominal D <sub>c</sub>	6 mm

Ø de mango D <sub>s</sub>	6 mm
Longitud total L	75 mm
Longitud de filo L <sub>c</sub>	12 mm
Número de filos Z	4
Ø de broca recomendado en fundición de aluminio	5,9 mm
Tolerancia Ø de perforación	H7
Recubrimiento	DLC
Material de corte	MDI
Norma	Norma de fábrica
Tipo	W
Refrigeración interior	sí, con 25 bar
Mango	DIN 6535 HA con h6
Estrategia de arranque de virutas	HPC
Empleo con tipo de perforación	en agujero pasante
anillo de color	amarillo
Tipo de producto	Escariador con filos no desmontables