

Garant**Plaquita de ranurado Filo recto, HU9310, Ancho de tronzado w: 6mm****Datos de pedido**

Número de pedido	275027 6
GTIN	4062406378561
Clase de artículo	21H

Descripción**Aplicación:**

Para soportes para plaquitas n.º 274030–274090.

Idóneo para:

soportes para plaquitas n.º 274030–274134.

Descripción técnica

Recubrimiento	Sin revestimiento
Ancho de tronzado w	6 mm
Radio angular	0,4 mm
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Asignación fino/desbaste	Acabado
Avance f en acero < 900 N/mm ²	0,17 mm/rev,
Material de corte	MD
Condición de corte	continuo
Clase	HU9310
Número de cambios/cortes	1

Perfil de plaquita de corte	neutro
Tipo de producto	Plaquita de corte para tronzado

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Aluminio, plásticos	adecuado	380 m/min	N
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado	360 m/min	N
Aluminio > 10 % Si	adecuado	280 m/min	N
continuo	adecuado		
irregular	adecuado con restricciones		
húmedo máximo	adecuado		