

**Garant****Plaquita de ranurado Filo recto, HU9310, Ancho de tronzado w: 5mm****Datos de pedido**

Número de pedido	275027 5
GTIN	4062406378547
Clase de artículo	21H

**Descripción****Aplicación:**

Para soportes para plaquitas n.º 274030–274090.

**Idóneo para:**

soportes para plaquitas n.º 274030–274134.

**Descripción técnica**

Radio angular	0,2 mm
Asignación fino/desbaste	Acabado
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Material de corte	MD
Recubrimiento	Sin revestimiento
Avance f en acero < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,15 mm/rev,
Ancho de tronzado w	5 mm
Condición de corte	continuo
Clase	HU9310
Número de cambios/cortes	1

Perfil de plaquita de corte	neutro
Tipo de producto	Plaquita de corte para tronzado

### Datos de usuario

	Uso	V <sub>c</sub>	Código ISO
Aluminio, plásticos	adecuado	380 m/min	N
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado	360 m/min	N
Aluminio > 10 % Si	adecuado	280 m/min	N
continuo	adecuado		
irregular	adecuado con restricciones		
húmedo máximo	adecuado		