

Garant
VC. T 110304, Clase: HU7315-1


Datos de pedido

Número de pedido	261366 HU7315-1
GTIN	4062406381530
Clase de artículo	21G

Descripción

VC. T 110304 HU7315-1 Clase: HU7315-1

Rompevirutas: AF

Tolerancia: G

 Profundidad de corte a_p : 0,05 - 1,5 mm

 Avance f : 0,03 - 0,25 mm/rev,

 Velocidad de corte v_c aplicación principal: 50 - 600 m/min

Descripción técnica

Velocidad de corte v_c aplicación principal	50 - 600 m/min
Condición de corte	continuo
Material de corte	MD
Profundidad de corte a_p	0,05 - 1,5 mm
Número de cambios/cortes	2
Tolerancia	G

Avance f	0,03 - 0,25 mm/rev,
Código ISO plaquita de corte	VCGT 110304
Clase	HU7315-1
Aplicación principal	N
Rompevirutas	AF
Recubrimiento	Sin revestimiento
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Radio angular	0,4 mm
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado